

Unité de fabrication de parfum

GINIDEX®



Description rapide :

Numéro de Type	YX-500
Capacité de chargement maximale	500L
Possibilités additionnelles	Fraisage
Dimension (L*W*H)	Adapté aux besoins du client
Garantie	1 an
Puissance (W)	Adapté aux besoins du client
Matériel	inoxydable steelSS316L
freezing	frozen tank
installation	Support
Type de mélangeur	Mélangeurs statiques
Condition	Nouveau
Application	Liquide
Point d'origine	Guangdong, China
Tension	220V/380V
Certification	CE;TUV;GMP
Service après-vente	fourni
Nom du produit	Ligne de production de parfum
application	Mélangeur de parfum
refroidisseur	Refrroidisseur importé ultra basse température
support	acier inoxydable portable
Poids	Adapté aux besoins du client

Représentation et caractéristique :

Cet équipement de fabrication de parfums est développé sur la base de l'importation à l'étranger. . Technologie de pointe, il est spécialisé dans la clarification et la filtration du fluide après le gel dans l'eau cosmétique, l'eau de parfum, c'est l'équipement idéal pour l'usine cosmétique filtrant l'eau cosmétique, l'eau de parfum. Il adopte l'acier inoxydable 304-2B ou 316L, avec pompe à membrane pneumatique importée des États-Unis comme source de pression afin de filtrer la pression positive. Les tuyaux de raccordement adoptent un tuyau de polissage de qualité sanitaire, la plupart sont des voies de connexion à installation rapide, facile à démonter et à nettoyer. Équipé d'une membrane de filtration microporeuse en polypropylène largement appliquée dans l'industrie cosmétique, l'institut de recherche, l'hôpital, laboratoire etc, pour clarifier peu de fluide et de stérilisation ou d'analyse chimique, pratique et fiable.

| Machine de fabrication de parfum, machine de congélation de parfum, fabricant de parfum, machine de refroidissement de parfum, congélateur de parfum.

Principaux Paramètres Technologiques :

Modèle	100L (2 P)	200L (3 P)	300L (5 P)	500L (10 P)
Capacité	100L	200L	300L	500L
Tension	380 V/50Hz	380 V/50Hz	380 V/50Hz	380 V/50Hz
Puissance	2.2KW	2.2KW	3.75KW	7.5KW
Température de congélation	-15 degrés Celsius	-15 degrés Celsius	-15 degrés Celsius	-15 degrés Celsius
Milieu de congélation	R22	R22	R22	R22
Source d'air	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa
Filtre à pression	0.2Mpa	0.2Mpa	0.2Mpa	0.2Mpa
Niveau 1 filtre	1.0um	1.0um	1.0um	1.0um
Niveau 2 filtre	0.2um	0.2um	0.2um	0.2um